


品番：EA470BE-6

品名：Rc3/4" ボールバルブ (ROHS指令対応/真鍮製)



販売価格	3,870円(税抜) / 4,257円(税込)		
カタログ価格	3,870円(税抜) / 4,257円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/04 23:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1061ページ		



適用材料	黄銅 (C36040)
樹脂	ポリプロピレン (PP)
塗料	エポキシ樹脂
潤滑剤	シリコン油
その他	ステンレス鋼 (SUS304)

仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	G-FF-T20
呼び径	20	取付ねじ	Rc3/4"
全長	68mm	最小内径	20mm
使用流体	冷温水・不凍液・油・エア・ガス(可燃性・毒性以外)	最高許容圧力(使用温度範囲)	2.8MPa(-15~100℃) 0.5MPa(~150℃)
流量(CV値)	27	材質	真鍮

呼び径と同じフルボア設計されていますので、大流量配管に最適

RoHS指令の規制対象物質の含有量を管理した材料を使用

埋設不可

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.