

品番：EA470BH-104

品名：Rc 1/2" 電動式三方ボールバルブ (AC100V/ステンレス)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 39,500円(税抜) / 43,450円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 39,500円(税抜) / 43,450円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/04/11 03:56現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1064ページ                      |      |   |



#### 仕様

|              |   |            |   |
|--------------|---|------------|---|
| メーカー         | キッツ(KITZ)                                     | 型番         | EA100-UTNE-15A  |
| 呼び径(A呼称)     | 15  | ねじサイズ      | Rc1/2"  |
| 最高使用圧力       | 80℃以下の水・油・空気: 1.0MPa<br>100℃以下の水・油・空気: 0.5MPa | 材質         | ボデー: SCS14A<br>ボールシート: カーボンファイバー入 PTFE<br>ステム: SUS316+Crめっき<br>Oリング: FKM<br>ボール: SUS316 |
| 電源           | AC100V(50/60Hz)                               | 定格電流       | 90mA  |
| 最大消費電力       | 9W  | 最大出力トルク    | 1.9N・m  |
| 定格時間         | 連続  | 絶縁等級       | JIS C4003 E種  |
| マイクロスイッチ接点容量 | AC125V 2A(抵抗負荷) AC250V 0.6A(抵抗負荷)             | 位置リミットスイッチ | 開、閉各1個(有電圧)   |
| 絶縁耐圧         | AC1500V(1分間)又は AC1800V(1秒間)                   | 使用環境       | 屋外使用可<br>(直射日光不可)   |
| 周囲温度         | -20℃~+50℃                                     | 潤滑方式       | グリース  |
| 過負荷保護装置      | インピーダンスプロテクト                                  | 塗装         | ハウジング: 黒色<br>カバー: ライトブルーハンマートーン   |
| 機能           | 90°正逆回転                                       | 防水構造       | IEC60529 IP56相当   |

|                       |                      |  |  |
|-----------------------|----------------------|--|--|
| 開閉時間                  | 50Hz:約6秒<br>60Hz:約5秒 |  |  |
| レデューストボア型             |                      |  |  |
| ※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。 |                      |  |  |

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.