


品番 : EA470CA-83

品名 : RC 3/8 " グローブバルブ(青銅製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,480円(税抜) / 3,828円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,480円(税抜) / 3,828円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/03/31 18:55現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1059ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------|---|-------|---------|
| メーカー | キッツ(KITZ) | 型番 | C-10A |
| 呼び径(A呼称) | 10A | ねじサイズ | Rc3/8" |
| 最高使用圧力 | -29~120℃の静流水:1.6MPa 飽和蒸気(183℃):0.98MPa | 材質 | 青銅(ボディ) |
| 接続形状 | ねじ込み:JIS B0203 | クラス | 150 |

※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。

代替品

| | |
|--|----------------------|
|  | 品番 EA470CA-3 コメント |
|--|----------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.