


品番：EA470CB-10

品名：Rc 1" グローブバルブ(ステンレス製)



販売価格	14,500円(税抜) / 15,950円(税込)		
カタログ価格	14,500円(税抜) / 15,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/18 16:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1059ページ		



品名	グローブバルブ
型番	EA470CB-10
材質	SCS13A
口径	1"
接続形式	Rc
クラス	10K
メーカー	KITZ
呼称	25
最大使用圧力	1.4MPa
最大使用温度	180℃
最小使用温度	-20℃
重量	0.8kg
寸法	70x72x100

仕様

メーカー	キッツ(KITZ)	型番	UCL-25A
呼び径(A呼称)	25	ねじサイズ	Rc1"
最高使用圧力	静流水(120℃以下):1.4MPa 蒸気・空気・不燃性ガス・油(180℃以下):1.0MPa	材質	ボディ:SCS13A パッキン:PTFE ハンドル:亜鉛合金ダイカスト
接続形状	ねじ込み:JIS B0203	クラス	10K

水酸化カリウム(強アルカリ)に対しては、濃度10%以下であれば対応可能

RoHS指令相当品

※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.