


品番：EA470CB-4

品名：Rc 1/2" グローブバルブ(ステンス製)



販売価格	9,060円(税抜) / 9,966円(税込)		
カタログ価格	9,060円(税抜) / 9,966円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/18 18:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1059ページ		



品名	グローブバルブ
品番	EA470CB-4
メーカー	KITZ
材質	SCS13A
口径	Rc1/2"
クラス	10K
呼び径	15
最大使用圧力	静流水(120℃以下): 1.4MPa 蒸気・空気・不燃性ガス・油(180℃以下): 1.0MPa
接続形状	ねじ込み: JIS B0203
ハンドルの材質	亜鉛合金ダイカスト
パッキンの材質	PTFE
備考	

仕様

メーカー	キット(KITZ)	型番	UCL-15A
呼び径(A呼称)	15	ねじサイズ	Rc1/2"
最高使用圧力	静流水(120℃以下): 1.4MPa 蒸気・空気・不燃性ガス・油(180℃以下): 1.0MPa	材質	ボディ:SCS13A パッキン:PTFE ハンドル:亜鉛合金ダイカスト
接続形状	ねじ込み:JIS B0203	クラス	10K

水酸化カリウム(強アルカリ)に対しては、濃度10%以下であれば対応可能

RoHS指令相当品

※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.