


品番：EA470CB-6

品名：Rc 3/4" グローブバルブ(ステンレス製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 10,500円(税抜) / 11,550円(税込) | | |
| カタログ価格 | 10,500円(税抜) / 11,550円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/06/18 14:03現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1059ページ | | |



| | |
|-------|---------------|
| 品名 | ステンレス製グローブバルブ |
| 品番 | EA470CB-6 |
| メーカー | キッツ(KITZ) |
| 呼び径 | 20 |
| ねじサイズ | Rc3/4" |
| 材質 | SCS13A |
| パッキン | PTFE |
| ハンドル | 亜鉛合金ダイカスト |
| クラス | 10K |

仕様

| | | | |
|----------|--|-------|---|
| メーカー | キッツ(KITZ) | 型番 | UCL-20A |
| 呼び径(A呼称) | 20 | ねじサイズ | Rc3/4" |
| 最高使用圧力 | 静流水(120℃以下): 1.4MPa 蒸気・空気・不燃性ガス・油(180℃以下): 1.0MPa | 材質 | ボディ:SCS13A パッキン:PTFE ハンドル:亜鉛合金ダイカスト |
| 接続形状 | ねじ込み:JIS B0203 | クラス | 10K |

水酸化カリウム(強アルカリ)に対しては、濃度10%以下であれば対応可能

RoHS指令相当品

※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.