


品番 : EA470CE-14

品名 : Rc1・1/2" グローブバルブ(ダクタイル鋳鉄製)



販売価格	15,000円(税抜) / 16,500円(税込)		
カタログ価格	15,000円(税抜) / 16,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/11 05:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1059ページ		



品番	EA470CE-14
メーカー	KITZ
呼び径	40A
ねじサイズ	Rc1.5
材質	FCD-S
パッキン	黒鉛
最大使用圧力	1.4MPa
最大使用温度	120℃
最小使用温度	-10℃
接続形状	ねじ込み
クラス	10K

仕様

メーカー	キッツ(KITZ)	型番	10SJ-40A
呼び径	40A	ねじサイズ	Rc1・1/2"
最高使用圧力	静流水(-10~120℃):1.4MPa 蒸気・空気・ガス・油・脈動水(-10~220℃):1.0MPa	材質	ボディ:ダクタイル鉄(FCD-S) パッキン:膨張黒鉛パッキン
接続形状	ねじ込み:JIS B0203	クラス	10K

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.