品番: EA470CM-404

品名: 10mm x R3/8" ニードルバルブ(ステンレス製)



| 販売価格       | <b>43,700円</b> (税抜)/ 48,070円(税込)    |      |   |  |  |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価<br>格 | 43,700円(税抜)/48,070円(税込)             |      |   |  |  |
| 在庫数        | 最新在庫: <b>1</b> (2025/11/15 13:55現在) |      |   |  |  |
| 商品入数       | 1                                   | 販売単位 | 個 |  |  |
| カタログページ    | 1066ページ                             |      |   |  |  |



## 仕様

| メーカー   | キッツ(KITZ)   | 型番   | UN3-EP-10-3  |
|--------|---|------|--|
| 使用圧力   | 150℃以下の水·油·ガス·化学薬品:<br>2.65MPa<br>100℃以下の水·油·ガス·化学薬品:<br>2.94MPa<br>-20℃~常温の水·油·ガス·化学薬品:3.43MPa | 材質   | ボディ: SUS316<br>ステム: SUS630<br>パッキン: PTFE<br>ハンドル: 亜鉛合金ダイカスト<br>ガスケット: 非石綿シート |
| チューブ外径 | 10mm  | 取付ねじ | R3/8"  |
| クラス    | 30K   |      |  |

ステンレス鋼製ミニチュアニードルバルブ

ストレート型

可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.