品番: EA470CR-12

品名:G3/8"xRc3/8"ニードルバルブ(圧力計/ロングハンドル



販売価格	<b>5,960円</b> (税抜)/ 6,556円(税込)					
カタログ価 格	5,960円(税抜)/6,556円(税込)					
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/12/15 13:16現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	0768ページ1066ページ					





## 仕様

メーカー	キッツ(KITZ)	型番	BCGVL-10A
最高使用圧力	-29~80℃の水·油·空気:2.8MPa	材質	ボディ: 青銅鋳物(CAC406C) ステム: 黄銅(C3604)
ねじサイズ	G3/8"×Rc3/8"	接続形状	テーパめねじ×平行めねじ
クラス	20K		

圧力計用ニードルバルブ

丸形ロングハンドル

※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません

## 代替品



品番 EA470CR-2

**コメント** スタンダードハンドル

## 株式会社エスコ