


品番 : EA470DB-10

品名 : Rc 1" ゲートバルブ(ステンレス製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 17,400円(税抜) / 19,140円(税込) | | |
| カタログ価格 | 17,400円(税抜) / 19,140円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/04/10 21:56現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1060ページ | | |



| | |
|--------|--|
| 品名 | ゲートバルブ |
| 品番 | EA470DB-10 |
| メーカー | KITZ |
| 材質 | ステンレス鋼 |
| 呼び径 | 25 |
| ねじサイズ | Rc1" |
| クラス | 10K |
| 接続形状 | ねじ込み |
| 最高使用圧力 | 静流水(120℃以下): 1.4MPa 蒸気・空気・不燃性ガス・油(180℃以下): 1.0MPa |
| 材質 | ボディ: ステンレス鋼(SCS13A) パッキン: 膨張黒鉛(PTFE編組) ハンドル: 亜鉛合金ダイカスト |

仕様

| | | | |
|-------------------|--|-------|--|
| メーカー | キッツ(KITZ) | 型番 | UEL-25A |
| 呼び径 | 25 | ねじサイズ | Rc1" |
| 最高使用圧力 | 静流水(120℃以下): 1.4MPa 蒸気・空気・不燃性ガス・油(180℃以下): 1.0MPa | 材質 | ボディ: ステンレス鋼(SCS13A) パッキン: 膨張黒鉛(PTFE編組) ハンドル: 亜鉛合金ダイカスト |
| 接続形状 | ねじ込み: JIS B0203 | クラス | 10K |
| RoHS相当品 | | | |
| ※可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.