


品番：EA470DB-20

品名：Rc 2" ゲートバルブ(ステンレス製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 32,300円(税抜) / 35,530円(税込) | | |
| カタログ価格 | 32,300円(税抜) / 35,530円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/04/10 21:56現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |



| | |
|---------|--|
| 品名 | ゲートバルブ |
| 品番 | EA470DB-20 |
| メーカー | KITZ |
| 材質 | ステンレス鋼 |
| 呼び径 | 50 |
| ねじサイズ | Rc2" |
| クラス | 10K |
| 最大使用圧力 | 静流水(120℃以下): 1.4MPa 蒸気・空気・不燃性ガス・油(180℃以下): 1.0MPa |
| 接続形状 | ねじ込み: JIS B0203 |
| ハンドルの材質 | 亜鉛合金ダイカスト |
| パッキンの材質 | 膨張黒鉛(PTFE編組) |
| ボディの材質 | ステンレス鋼(SCS13A) |

仕様

| | | | |
|-------------------|--|-------|--|
| メーカー | キッツ(KITZ) | 型番 | UEL-50A |
| 呼び径 | 50 | ねじサイズ | Rc2" |
| 最高使用圧力 | 静流水(120℃以下): 1.4MPa 蒸気・空気・不燃性ガス・油(180℃以下): 1.0MPa | 材質 | ボディ: ステンレス鋼(SCS13A) パッキン: 膨張黒鉛(PTFE編組) ハンドル: 亜鉛合金ダイカスト |
| 接続形状 | ねじ込み: JIS B0203 | クラス | 10K |
| RoHS相当品 | | | |
| ※可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.