品番: EA470DV-32

品名:20Aベローズバルブ(フランジ式)



| 販売価格    | <b>20,600円</b> (税抜)/ 22,660円(税込)    |      |   |  |  |
|---------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価格  | 20,600円(税抜)/22,660円(税込)             |      |   |  |  |
| 在庫数     | 最新在庫: <b>0</b> (2025/12/15 20:23現在) |      |   |  |  |
| 商品入数    | 1                                   | 販売単位 | 個 |  |  |
| カタログページ | 1104ページ                             |      |   |  |  |









## 仕様

| メーカー   | ヨシタケ                     | 型番     | BSV-10F                     |
|--------|--------------------------|--------|-----------------------------|
| 呼び径    | 20A                      | 接続方式   | フランジ式(JIS 10KFF)            |
| 流体     | 蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険<br>流体 | 最高使用圧力 | 1.4MPa                      |
| 最高使用温度 | 300℃                     | ボルト二面幅 | 17mm                        |
| 締付けトルク | 20N·m                    | 材質     | 本体:FCD<br>弁体、弁座、ベローズ:ステンレス鋼 |
| 重量     | 3.6kg                    |        |                             |

成形ベローズとグランドパッキンのダブルシールによりグランド部からの蒸気外部漏れがありません。

ハンドルロック機能付き

ハンドルを固定する場合は、ロックボルトを締めてください

弁の開閉表示付き

ハンドルを回しても、ハンドル高さが変わらない為、高さが限られたスペースにも設置できます

## 代替品

**品番** EA470DV-52

コメント 仕様ご確認下さい



## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.