

品番：EA470DV-36

品名：50A ベローズバルブ(フランジ式)



販売価格	53,600円(税抜) / 58,960円(税込)		
カタログ価格	53,600円(税抜) / 58,960円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/18 17:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	ヨシタケ	型番	BSV-10F
呼び径(A呼称)	50	流体	蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体
最高使用圧力	1.4MPa	最高使用温度	300℃
材質	本体、ボンネット:球状黒鉛鋳鉄 (FCD400相当) 弁体、弁座、ベローズ:ステンレス鋼		
フランジ式(接続:JIS 10KFF)			
成形ベローズとグランドパッキンのダブルシールによりグランド部からの蒸気外部漏れがありません。			
グランドパッキンの増し締が不要なのでステムの押し付けによるハンドル回転干渉が少なく一般弁(当社品)と比べて小さなトルクでハンドルの開閉操作が行えます。			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.