

品番：EA470DV-51



品名：15A ベローズバルブ(フランジ式)



販売価格	19,700円(税抜) / 21,670円(税込)		
カタログ価格	19,700円(税抜) / 21,670円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/10 06:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1060ページ		



呼び径	最大許容圧力	単位	単位
100	1.0	MPa	100
150	0.7	MPa	150
200	0.5	MPa	200
300	0.3	MPa	300



仕様

メーカー	ヨシタケ	型番	BSV-20F
呼び径	15A	接続方式	フランジ式(JIS 20KRF)
流体	蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体	最高使用圧力	2.8MPa
最高使用温度	350℃	ボルト二面幅	17mm
締付けトルク	20N・m	材質	本体:FCD 弁体、弁座、ベローズ:ステンレス鋼
重量	3.3kg		

成形ベローズとグランドパッキンのダブルシールによりグランド部からの蒸気外部漏れがありません。

ハンドルロック機能付き
ハンドルを固定する場合は、ロックボルトを締めてください

弁の開閉表示付き

ハンドルを回しても、ハンドル高さが変わらない為、高さが限られたスペースにも設置できます

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

