品番: EA470E-24

品名:2・1/2"ロックレバー式ダンパー



販売価格	<b>12,400円</b> (税抜)/13,640円(税込)				
カタログ価 格	12,400円(税抜)/13,640円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/13 23:15現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1107ページ				







メーカー	巴バルブ	型番	700G-1T-2			
ロックレバー式						
呼び径	65A(2·1/2")	最高温度範囲	-10~80℃			
材質	本体:FCD450、弁体:SCS14	最高使用圧力	1.0MPa			
適用フランジ	5K/10K(JIS), 125lb/150lb(ANSI)	使用温度範囲	-10~80°C			

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.