

品番 : EA470EC-24

品名 : 2・1/2" ウオームギア式ダンパー



販売価格	21,000円(税抜)／23,100円(税込)		
カタログ価格	21,000円(税抜)／23,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/19 18:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1064ページ		



#### 仕様

メーカー	巴バルブ	型番	700G-2U-2
ウォームギア式			
呼び径	65A(2・1/2")	最高温度範囲	-10～80°C
材質	本体:FCD450、弁体:SCS14	最高使用圧力	1.0MPa
適用フランジ	5K/10K(JIS)、125lb/150lb(ANSI)	使用温度範囲	-10～80°C
面間寸法	JIS B2002(46系列)	最高許容圧力	1.0MPa
トップフランジ	ISO 5211/1準拠		

#### 代替品

	品番 EA470EB-24 コメント
--	-----------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.