


品番：EA470GA-10

品名：Rc 1" ボールバルブ(真鍮製)



販売価格	3,850円(税抜) / 4,235円(税込)		
カタログ価格	3,850円(税抜) / 4,235円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/11 02:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1063ページ		



#### 仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	FF2-T25
呼び径	25	取付ねじ	Rc1"
全長	64mm	最小内径	25mm
使用流体	冷温水・不凍液・油・エア・ガス(可燃性・毒性以外)	最高許容圧力(使用温度範囲)	4.2MPa(-15~70℃) 0.5MPa(~150℃)
流量(CV値)	46	材質	真鍮
面間寸法が短いコンパクト設計のため、省スペースの配管可能			
肉厚設計で耐圧性能UP			
フルボア型			
埋設不可			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.