


品番：EA470MG-4A

品名：G 1/2"xRc 1/2" ゲージバルブ

	販売価格	1,150円(税抜)／1,265円(税込)		
	カタログ価格	1,150円(税抜)／1,265円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/11 23:21現在)		
	商品入数	1	販売単位	個
	カタログページ			



仕様

材質	ボディ:黄銅(C3602B)、ステム:黄銅(C3604B)、Oリング:NBR、ハンドル:ナイロン	接続	テーパめねじ×平行めねじ
使用流体	水・空気・油	最高圧力	水・空気・油(80℃以下):2.75MPa (28kgf/cm ²)
最高使用流体温度	100℃	入口ねじ	Rc (PT)1/2"
出口ねじ	G(PF)1/2"	サイズ	L:46mm、H:26.5mm
重量	約150g		
ニードルタイプの弁構造でゲージの針ぶれを最小に抑えたタイプです。			
振動や脈動の激しい箇所でも確実にゲージを守ります。			

代替品

	品番	EA470M-4
	コメント	G 1/2"

