

品番：EA471AA-40


品名：# 40 プレハブジョイント



販売価格	3,010円(税抜) / 3,311円(税込)		
カタログ価格	3,010円(税抜) / 3,311円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/11 00:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1051ページ		



●キャップナットをゆるめるだけでパイプラインの取り外しが可能です。



① ボディ: U-PVC  
② ボディ: キャップナット: EPDM  
③ キャップナット: EPDM  
④ Oリング: EPDM, FKM

### 仕様

呼び径	40	接続方式	ソケット形、片側ユニオン
材質	本体:硬質ポリ塩化ビニル(U-PVC) Oリング:EPDM、FKM	使用温度	0℃~50℃
耐圧	1.0MPa(10.2kg/cm <sup>2</sup> )		

配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。

配管施工後は、キャップナットを緩めるだけで本体部の取り外しが可能。

仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインに最適。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.