

品番 : EA471AD-40

品名 : # 40 フランジパッキン



販売価格	550円(税抜) / 605円(税込)		
カタログ価格	550円(税抜) / 605円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/06/04 07:21現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1051ページ		



検索条件	検索結果
品番	EA471AD-40
品名	# 40 フランジパッキン
材質	エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
呼び径	40(1.1/2")
内径(D3)	43mm
外径(D1)	138mm
穴径(e)	19mm
厚み	3mm
使用温度	-40~100℃
最高使用圧力	0.98MPa(10kg/cm <sup>2</sup> )
PCD(D2)	105mm
穴数(n)	4
寸法	d2:69mm、d1:54mm
JIS10K	



#### 仕様

材質	エチレン・プロピレンゴム(EPDM)	使用温度	-40~100℃
呼び径	40(1.1/2")	最高使用圧力	0.98MPa(10kg/cm <sup>2</sup> )
内径(D3)	43mm	PCD(D2)	105mm
外径(D1)	138mm	穴数(n)	4
穴径(e)	19mm	寸法	d2:69mm、d1:54mm
厚み	3mm		
JIS10K			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.