

品番 : EA471AE-40

品名 : # 40 フランジパッキン(PTFE被覆)



販売価格	3,960円(税抜) / 4,356円(税込)		
カタログ価格	3,960円(税抜) / 4,356円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/04/02 23:49現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1051ページ		



品番	EA471AE-40
品名	# 40 フランジパッキン(PTFE被覆)
規格	JIS10K
呼び径	40A
ボルト穴径	12
ボルト穴間径	48
厚さ	3
材質	エチレン・プロピレンゴム(EPDM)、フッ素樹脂(PTFE)
使用温度	-40℃~120℃
耐薬品性	酸、アルカリ、油、溶剤
防食性	腐食性

仕様

呼び径	40A	材質	エチレン・プロピレンゴム(EPDM)、フッ素樹脂(PTFE)
使用温度	-40℃~120℃		
耐薬品性・防食性が必要なフランジ個所に適しています。			
JIS10K			
ボルト穴数	4		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.