



品番：EA471CG-7

品名：#65x#50 異径ソケット(2個)



販売価格	1,330円(税抜) / 1,463円(税込)		
カタログ価格	1,330円(税抜) / 1,463円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/05 20:04現在)		
商品入数	2	販売単位	袋
カタログページ	0035ページ1050ページ		



仕様

呼び径(塩ビ管)	65×50	材質	硬質塩化ビニール
入数	2個		
JIS K 6743			
耐食性に優れており、腐食の心配など不要です。			
材質が安定し、塩ビの中では最高の耐候性を示しています。			
内面は平滑であるため、摩擦係数が小さく、スケールの付着も少なく、流量抵抗の小さいパイプです。			
絶縁体ですので、漏電などの心配がありません。			
自然性はなく炎をとると、自然に火は消える自己消火性です。			
鉄の1/6、アルミの約1/2と軽く、扱いが簡単です。			
配管材料の中では、価格・工事が安く、ライフも半永久的ですので非常に経済性に優れています。			
弾性に富んでいるため、地震の際などには効果的強度を発揮します。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.