


品番 : EA471GA-25

品名 : #25/2.0m ACドレンパイプ



販売価格	4,190円(税抜) / 4,609円(税込)		
カタログ価格	4,190円(税抜) / 4,609円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/14 12:55現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0036ページ		



仕様

メーカー	積水化学工業(SEKISUI)	型番	ACD25P-2m
商品名	エスロンACドレンパイプ	用途	空調ドレン用配管専用
仕様水圧	無圧	使用温度	常温(5~35℃)
呼び径(塩ビ管)	25	外径	38mm
肉厚	6.5mm	硬質塩ビ層肉厚	2mm
全長	2m	材質	塩ビスキン・塩ビ発泡・硬質塩ビ
入数	1本		

パッケージエアコン・ファンコイルユニット問わず、空調ドレン配管にご使用いただけます。

保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了

発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。

配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。

施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。

空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください

ACドレンパイプは順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。

屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。

防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.