



品番：EA471GB-25

品名：#25 エルボ(ACドレンパイプ用/アイボリー)



販売価格	855円(税抜) / 941円(税込)		
カタログ価格	855円(税抜) / 941円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2025/12/18 06:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0036ページ		



#### 仕様

メーカー	積水化学工業 (SEKISUI)	型番	ACL25N
呼び径(塩ビ管)	25	有効長	26mm
全長	45mm	材質	ABS発泡・架橋ポリ発泡体・ABS
カラー	アイボリー	入数	1個

保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了

発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。

配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。

施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。

空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。

継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。

屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。

防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

