

品番：EA475AJ-10

品名：100x 2.5mm 結束バンド(耐候性/100本)



販売価格	255円(税抜) / 281円(税込)		
カタログ価格	255円(税抜) / 281円(税込)		
在庫数	最新在庫: 52 (2026/05/17 12:43現在)		
商品入数	100	販売単位	pk
カタログページ	1116ページ		



仕様

メーカー	ヘラマンタイトン	型番	AB100-W
全長	100mm	幅	2.5mm
厚み	1.1mm	最大径	22mm
最小径	1.0mm	ループ引張強度	8.16kgf
使用温度範囲	-40~85℃	材質	ナイロン66
UL難燃グレード(主原料)	耐候・UL94V-2	色	黒
入数	100本		

屋内外の紫外線の当たる場所でも使用可能。

横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能

UL規格認定品

RoHS適合品

ハロゲンフリー

代替品

品番	EA475B-100
----	------------



コメント メーカー違い

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.