


品番：EA475AJ-100

品名：1095x8.9mm 結束バンド(耐候性/ 25本)



販売価格	11,600円(税抜) / 12,760円(税込)		
カタログ価格	11,600円(税抜) / 12,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/17 12:43現在)		
商品入数	25	販売単位	pk
カタログページ	1116ページ		



カタログ訂正 26/03/09 ●UL規格認定品ではありません。(No.57 1157)

仕様

メーカー	ヘラマンタイトン	型番	AB1000-W
全長	1095mm	幅	8.9mm
厚み	2.1mm	最大径	330mm
最小径	152mm	ループ引張強度	79.59kgf
使用温度範囲	-40~85℃	材質	ナイロン66
UL難燃グレード(主原料)	非対応	色	黒
入数	25本		

屋内外の紫外線の当たる場所でも使用可能。

横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能

RoHS適合品

ハロゲンフリー

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

