

品番 : EA475AJ-30

品名 : 301x 4.8mm 結束バンド(耐候性/100本)



販売価格	2,030円(税抜) / 2,233円(税込)		
カタログ価格	2,030円(税抜) / 2,233円(税込)		
在庫数	最新在庫: 33 (2026/05/17 12:43現在)		
商品入数	100	販売単位	pk
カタログページ	1116ページ		



#### 仕様

メーカー	ヘラマンタイトン	型番	AB300-W
全長	301mm	幅	4.8mm
厚み	1.5mm	最大径	80mm
最小径	1.5mm	ループ引張強度	27.53kgf
使用温度範囲	-40~85℃	材質	ナイロン66
UL難燃グレード(主原料)	耐候・UL94V-2	色	黒
入数	100本		

屋内外の紫外線の当たる場所でも使用可能。

RoHS適合品

UL規格認定品

横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能

ハロゲンフリー

#### 代替品

品番	EA475B-300
----	------------



コメント メーカー違い、300x7.6mm 100本

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.