

品番：EA475AJ-330

品名：303x7.4mm結束バンド` (鉄系成分・再結束/100本



販売価格	15,200円 (税抜) ／ 16,720円 (税込)		
カタログ価格	15,200円 (税抜) ／ 16,720円 (税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/22 21:01現在)		
商品入数	100	販売単位	PK
カタログページ			



仕様

材質	変性ナイロン66、鉄系成分	全長	303mm
幅	7.4mm	厚み	1.3mm
最大径	78mm	入数	100本
ループ引張強度	15.3kgf	常時使用温度範囲	-40～+85℃

★片手で即座にリリースできる、刃物不要の再結束タイプ
金属検出器に反応する鉄系成分を全体にムラなく含んでいます。
食品・医療品製造現場での異物混入対策に効果を発揮します。
金属製ではなく樹脂製のため、作業性と絶縁性に優れています。
食品衛生法適合品
RoHS指令適合品
ハロゲンフリー
屋内使用専用です。耐候性はありません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

