

品番 : EA475AJ-38

品名 : 383x 4.8mm 結束バンド(耐候性/100本)



販売価格	5,150円(税抜) / 5,665円(税込)		
カタログ価格	5,150円(税抜) / 5,665円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2025/12/15 07:14現在)		
商品入数	100	販売単位	pk
カタログページ	1159ページ		



仕様

メーカー	ヘラマンタイトン	型番	AB380-W
全長	383mm	幅	4.8mm
厚み	1.5mm	最大径	105mm
最小径	2.5mm	ループ引張強度	22.94kgf
使用温度範囲	-40~85°C	材質	ナイロン66
色	黒	入数	100本

屋内外の紫外線の当たる場所でも使用可能。

横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能

UL規格認定品

RoHS適合品

代替品

A photograph showing a stack of black zip ties, labeled "100本入り" (100 pieces) at the bottom.	品番 EA475B-380 コメント メーカー違い、380x7.6mm 100本
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.