品番: EA475AJ-415

品名: 151x 3.5mm 結束バンド(導電性/100本)



| 販売価格 | 7,480円 (税抜)/ 8,228円(税込) | | | | |
|------------|-------------------------------------|------|----|--|--|
| カタログ価 格 | 7,480円(税抜)/8,228円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2025/11/14 05:16現在) | | | | |
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | PK | | |
| カタログページ | 1159ページ | | | | |









仕様

| メーカー | ヘラマンタイトン | 型番 | T40S-NC |
|--------|----------|---------|--------------|
| 全長 | 151mm | 幅 | 3.5mm |
| 厚み | 1.2mm | 最大径 | 37mm |
| 最小径 | 7mm | ループ引張強度 | 11.22kgf |
| 使用温度範囲 | -40~85℃ | 材質 | ポリプロピレン(導電性) |
| 色 | 黒 | 入数 | 100本 |

クリーンルーム、医療機器、半導体製造装置などに

通常のポリプロピレンやナイロン66製品と比べ、静電気の帯電を抑制します。

チリや埃の付着を防止し、ESD対策に効果を発揮します。

RoHS適合品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.