


品番：EA475AJ-520

品名：7.4x202mm 結束バンド(再結束/100本)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,130円(税抜) / 2,343円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,130円(税抜) / 2,343円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/03/26 01:59現在) | | |
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 1116ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|------------------|--------|---------|
| メーカー | ヘラマンタイトン | 型番 | ORF200 |
| 商品名 | アウトレバーリピータイプ | 結束径 | φ5~45mm |
| 全長 | 202mm | 幅 | 7.4mm |
| 厚み | 1.3mm | 使用温度範囲 | -40~85℃ |
| ループ引張強度 | 222.3N(22.67kgf) | 色 | 乳白 |
| 材質 | ナイロン66 | 入数 | 100本 |

・片手で即座にリリースでき、繰り返し使える再結束タイプ
取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。

細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに最適

・取り外ししやすさを重視した結束バンド
取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。

レバーは丸みを持たせた押しやすいデザイン

屋内用

RoHS指令適合品

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.