


品番：EA475AJ-530B

品名：301x4.7mm 結束バンド(再結束/100本)



販売価格	3,740円(税抜)／4,114円(税込)		
カタログ価格	3,740円(税抜)／4,114円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/26 01:59現在)		
商品入数	100	販売単位	袋
カタログページ	1116ページ		



仕様

メーカー	ヘラマンタイトン	型番	ORF300-S
商品名	アウトレバーリピータイ	結束径	φ 20～82mm
全長	301mm	幅	4.7mm
厚み	1.5mm	材質	ナイロン66
使用温度範囲	－40～85℃	ループ引張強度	135N (13.77kgf)
色	乳白	入数	100本

・取り外しやすさを重視した結束バンド
取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。

・片手で即座にリリースでき、繰り返し使える再結束タイプ
取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。

レバーは丸みを持たせた押しやすいデザイン

細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに最適

屋内用

RoHS指令適合品

