

品番 : EA475AJ-60

品名 : 605x 9.6mm 結束バンド(耐候性/ 25本)



販売価格	3,950円(税抜) / 4,345円(税込)		
カタログ価格	3,950円(税抜) / 4,345円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/17 12:43現在)		
商品入数	25	販売単位	pk
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	ヘラマンタイトン	型番	AB600-W
全長	605mm	幅	9.6mm
厚み	2.2mm	最大径	175mm
最小径	15.0mm	ループ引張強度	91.77kgf
使用温度範囲	-40~85℃	材質	ナイロン66
UL難燃グレード(主原料)	非対応	色	黒
入数	25本		

屋内外の紫外線の当たる場所でも使用可能

横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能

RoHS適合品

ハロゲンフリー

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

