

品番 : EA475AJ-730

品名 : 301x4.8mm 結束バンド(耐熱・耐候・耐薬/10本)



販売価格	555円(税抜)／611円(税込)		
カタログ価格	555円(税抜)／611円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/14 11:09現在)		
商品入数	10	販売単位	pk
カタログページ			



仕様

メーカー	ヘラマンタイトン	型番	GL300
全長(mm)	301	幅(mm)	4.8
厚み(mm)	1.5	最大径(mm)	80
入数(本)	10本	ループ引張強度(kgf)	250
材質	11ナイロン	使用温度範囲	-40～105℃
結束径	7.0～80.0mm		

耐候・耐熱・耐薬品

高温・屋内外環境下

RoHS適合

ハロゲンフリー

太陽光発電パネル施工用結束バンドのパイオニア商品として、圧倒的な販売実績を誇る結束バンドです。

約20年相当の耐候促進試験時間経過後もほとんど強度の低下がみられませんでした。(試験結果は実測値であり、保証ではありません)

NETIS登録品

耐塩害性もある為、沿岸部や除雪地帯での施工もできます。

代替品



品番 EA475AJ-930
コメント 100本

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.