

品番：EA475AJ-811

品名：100x2.5mm 結束バンド(耐候性/100本)



販売価格	490円(税抜)／ 539円(税込)		
カタログ価格	490円(税抜)／539円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2025/11/21 13:31現在)		
商品入数	100	販売単位	PK
カタログページ	1160ページ		



仕様

メーカー	ヘラマンタイトン	型番	AB100-IVY
結束径	φ 1.0～22.0mm	全長	100mm
幅	2.5mm	厚み	1.1mm
ループ引張強度	80N(8.16kgf)	使用温度範囲	－40～110℃
材質	ナイロン66	カラー	アイボリー
入数	100本		
白い外壁やエアコンホースの色に馴染みやすく美観を損なわない耐候性カラータイ			
紫外線に強いだけでなく、耐熱性・耐摩耗性にも優れ、屋内・屋外問わずご使用いただけます。			
UL難燃グレード UL94V-2			
RoHS適合品			
ハロゲンフリー			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.