

品番：EA475AJ-813

品名：202x4.6mm 結束バンド(耐候性/100本)



販売価格	1,160円(税抜)／1,276円(税込)		
カタログ価格	1,160円(税抜)／1,276円(税込)		
在庫数	最新在庫: 59 (2025/11/21 13:16現在)		
商品入数	100	販売単位	PK
カタログページ	1160ページ		



仕様

メーカー	ヘラマンタイトン	型番	AB200-IVY
結束径	φ 1.5～50.0mm	全長	202mm
幅	4.6mm	厚み	1.2mm
ループ引張強度	225N (22.94kgf)	使用温度範囲	－40～110℃
カラー	アイボリー	材質	ナイロン66
入数	100本		

白い外壁やエアコンホースの色に馴染みやすく美観を損なわない耐候性カラータイ
紫外線に強いだけでなく、耐熱性・耐摩耗性にも優れ、屋内・屋外問わずご使用いただけます。
UL難燃グレード UL94V-2
RoHS適合品
ハロゲンフリー

代替品

品番	EA475BB-200
コメント	厚み:2.5mm 全長:203mm



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.