

品番：EA475AJ-815

品名：301x4.8mm 結束バンド(耐候性/100本)



|         |                               |      |    |
|---------|-------------------------------|------|----|
| 販売価格    | 3,280円(税抜)／3,608円(税込)         |      |    |
| カタログ価格  | 3,280円(税抜)／3,608円(税込)         |      |    |
| 在庫数     | 最新在庫: 10 (2025/11/21 13:31現在) |      |    |
| 商品入数    | 100                           | 販売単位 | PK |
| カタログページ | 1160ページ                       |      |    |



仕様

|         |                |        |           |
|---------|----------------|--------|-----------|
| メーカー    | ヘラマンタイトン       | 型番     | AB300-IVY |
| 結束径     | φ 1.5～80.0mm   | 全長     | 301mm     |
| 幅       | 4.8mm          | 厚み     | 1.5mm     |
| ループ引張強度 | 270N(27.53kgf) | 使用温度範囲 | －40～110℃  |
| カラー     | アイボリー          | 材質     | ナイロン66    |
| 入数      | 100本           |        |           |

白い外壁やエアコンホースの色に馴染みやすく美観を損なわない耐候性カラータイ

紫外線に強いだけでなく、耐熱性・耐摩耗性にも優れ、屋内・屋外問わずご使用いただけます。

UL難燃グレード UL94V-2

RoHS適合品

ハロゲンフリー

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.