

品番：EA475AJ-82

品名：820x 8.8mm 結束バンド(耐候性/ 25本)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 9,020円(税抜) / 9,922円(税込) | | |
| カタログ価格 | 9,020円(税抜) / 9,922円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/05/17 12:43現在) | | |
| 商品入数 | 25 | 販売単位 | pk |
| カタログページ | 1116ページ | | |



カタログ訂正 26/03/09 ●UL規格認定品ではありません。(No.57 1157)

仕様

| | | | |
|---------------|----------|---------|----------|
| メーカー | ヘラマンタイトン | 型番 | AB800-W |
| 全長 | 820mm | 幅 | 8.8mm |
| 厚み | 1.9mm | 最大径 | 245mm |
| 最小径 | 8.0mm | ループ引張強度 | 79.59kgf |
| 使用温度範囲 | -40~85℃ | 材質 | ナイロン66 |
| UL難燃グレード(主原料) | 非対応 | 色 | 黒 |
| 入数 | 25本 | | |

屋内外の紫外線の当たる場所でも使用可能。

横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能

RoHS適合品

ハロゲンフリー

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

