



品番：EA475AJ-831

品名：200x5.0mm 結束バンド[®] (耐熱・耐候・低頭/100本)



販売価格	1,510円(税抜) / 1,661円(税込)		
カタログ価格	1,510円(税抜) / 1,661円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2025/05/21 00:45現在)		
商品入数	100	販売単位	PK
カタログページ	1160ページ		



仕様

メーカー	ヘラマンタイトン	型番	LPT200-HSW
商品名	ローヘッドタイ	結束径	最小: φ 3.0mm 最大: φ 50.0mm
全長	200mm	厚み	1.2mm
幅	5.0mm	ループ引張強度	135N(13.77kgf)
使用温度範囲	-40~+110℃	材質	ナイロン66
色	黒	入数	100本

低く、丸みのある滑らかなヘッド部デザインのため、ヘッド部の引っ張りが邪魔になりません。

筐体(シャーシ)への組み込み作業中の引っ掛かりを防止し、周辺の電線被覆を傷つけにくい、安全性に配慮した製品

結束・切断後のタイ(バンド部)の切り残しが出にくい独自のヘッド構造を採用

タイの切り残しが上向きではなく、ヘッドの横方向からになるため、周辺の電線被覆や作業者を傷つけない、安全設計です。

結束バンドの中で、ヘッド部の高さが最も低く抑えられたことにより、複数のハーネス束をまとめる際にも、ヘッド部が干渉しにくく、ワイヤーハーネス全体の径のコンパクト化に貢献します。

耐熱・耐候

RoHS適合品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.