品番: EA475AT-370

品名:389x 5.7mm 結束バンド(耐候性/100本)



販売価格	5,420円 (税抜)/ 5,962円(税込)				
カタログ価 格	5,420円(税抜)/5,962円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/21 08:53現在)				
商品入数	100	販売単位	pk		
カタログページ	1160ページ				







仕様

メーカー	パンドウイット (PANDUIT)	型番	PLT370SB
商品名	スーパーグリップ	束線径	最小: φ4.1mm 最大: φ107mm
幅	5.7mm	厚み	1.3mm
全長	389mm	ループ引張強度	31.7kg(311N)
使用温度範囲	−59℃~85℃	色	黒(耐侯性)
材質	耐候性ナイロン66	総重量	約305g
入数	100本		

ヘッド及びバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることなく、電線の被覆を傷つけません。

ロック爪は頑丈で強度が強く、ストラップは柔軟性が高く、より密着するデザインになっています。

代替品



品番 EA475B-380

コメント 380x7.6mm/100本(耐候性) 安価

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.