

品番 : EA475AT-510

品名 : 511x12.7mm 結束バンド(耐候性/25本)



販売価格	6,460円(税抜) / 7,106円(税込)		
カタログ価格	6,460円(税抜) / 7,106円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/01/22 02:57現在)		
商品入数	25	販売単位	pk
カタログページ			



仕様

メーカー	バンドウイット(PANDUIT)	型番	PLT510B
商品名	スーパーグリップ	束線径	最小: ϕ 12.7mm 最大: ϕ 127mm
幅	12.7mm	厚み	1.9mm
全長	511mm	ループ引張強度	113.5kg(1112N)
使用温度範囲	-59°C~85°C	色	黒(耐候性)
材質	耐候性ナイロン66	総重量	約380g
入数	25本		
ヘッド及びバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることなく、電線の被覆を傷つけません。			
ロック爪は頑丈で強度が強く、ストラップは柔軟性が高く、より密着するデザインになっています。			

代替品

	品番 EA475AJ-55 コメント 540x13.0mm/25本(耐候性)安価
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.