品番: EA475AT-80

品名: 79x 2.3mm 結束バンド(耐候性/100本)



販売価格	430円(税抜) / 473円(税込)				
カタログ価 格	430円(税抜)/473円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/21 08:54現在)				
商品入数	100	販売単位	pk		
カタログ ページ	1160ページ				







仕様

メーカー	パンドウイット(PANDUIT)	型番	PLT80B
商品名	スーパーグリップ	束線径	最小: φ1.6mm 最大: φ17mm
幅	2.3mm	厚み	0.8mm
全長	79mm	ループ引張強度	8.2kg(80N)
使用温度範囲	−59℃~85℃	色	黒(耐侯性)
材質	耐候性ナイロン66	総重量	約21g
入数	100本		

ヘッド及びバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることなく、電線の被覆を傷つけません。

ロック爪は頑丈で強度が強く、ストラップは柔軟性が高く、より密着するデザインになっています。

代替品



品番 EA475B-75

コメント 75x2.4mm/100本 (耐候性)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.