


品番 : EA475AT-80

品名 : 79x 2.3mm 結束バンド(耐候性/100本)



販売価格	420円(税抜)／462円(税込)		
カタログ価格	420円(税抜)／462円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/01/22 02:56現在)		
商品入数	100	販売単位	pk
カタログページ	1116ページ		



仕様

メーカー	バンドウイット(PANDUIT)	型番	PLT80B
商品名	スーパーグリップ	束線径	最小: ϕ 1.6mm 最大: ϕ 17mm
幅	2.3mm	厚み	0.8mm
全長	79mm	ループ引張強度	8.2kg(80N)
使用温度範囲	-59°C~85°C	色	黒(耐候性)
材質	耐候性ナイロン66	総重量	約21g
入数	100本		
ヘッド及びバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることなく、電線の被覆を傷つけません。			
ロック爪は頑丈で強度が強く、ストラップは柔軟性が高く、より密着するデザインになっています。			

代替品

	品番 EA475B-75 コメント 75x2.4mm/100本 (耐候性)
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.