


品番 : EA475AX-10

品名 : 99x 2.5mm 結束バンド(ナイロン12/100本)



販売価格	1,880円(税抜) / 2,068円(税込)		
カタログ価格	1,880円(税抜) / 2,068円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/17 06:19現在)		
商品入数	100	販売単位	PK
カタログページ	1160ページ		



仕様

メーカー	バンドウイット(PANDUIT)	型番	PLT1M-C120
商品名	ソーラーグリップ	最大束線径	Φ 22mm
幅	2.5mm	厚み	1.1mm
全長	99mm	ループ引張強度	80N(8.2kg)
使用温度範囲	-60~90°C	色	黒
材質	耐候性ナイロン12	入数	100本

耐塩化亜鉛性に優れ、野外の亜鉛めっき鋼板にも使用可能

耐塩化カルシウム性能に優れ、融雪剤、凍結防止剤など使用する地域でも安心！

耐湿性にも優れており、また低温化の屋内外での使用にも適しています。

NETIS(国土交通省新技術情報システム)登録商品です。

登録番号:KT-150105-VE

代替品

	品番 EA475AT-100 コメント 材質、サイズの違い
--	----------------------------------



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.