

品番：EA475AX-15

品名：142x 3.6mm 結束バンド(ナイロン12/100本)



販売価格	2,650円(税抜) / 2,915円(税込)		
カタログ価格	2,650円(税抜) / 2,915円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/16 12:55現在)		
商品入数	100	販売単位	PK
カタログページ			



仕様

メーカー	バンドウイット(PANDUIT)	型番	PLT1.5I-C120
商品名	ソーラーグリップ	最大束線径	φ35mm
幅	3.6mm	厚み	1.1mm
全長	142mm	ループ引張強度	111N(11.4kg)
使用温度範囲	-60~90℃	色	黒
材質	耐候性ナイロン12	入数	100本

耐塩化亜鉛性に優れ、野外の亜鉛めっき鋼板にも使用可能

耐塩化カルシウム性能に優れ、融雪剤、凍結防止剤など使用する地域でも安心!

耐湿性にも優れており、また低温化の屋内外での使用にも適しています。

NETIS(国土交通省新技術情報システム)登録商品です。

登録番号:KT-150105-VE

代替品

	品番	EA475AT-150
	コメント	材質、サイズの違い



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.