

品番：EA475AX-40

品名：36.8x4.8mm 結束バンド(ナイロン12/100本)



販売価格	10,600円(税抜) / 11,660円(税込)		
カタログ価格	10,600円(税抜) / 11,660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/03/16 12:54現在)		
商品入数	100	販売単位	PK
カタログページ	1116ページ		



仕様

メーカー	バンドウイット (PANDUIT)	型番	PLT4S-C120
商品名	ソーラーグリップ	最大束線径	φ102mm
幅	4.8mm	厚み	1.3mm
全長	368mm	ループ引張強度	178N(18.2kg)
使用温度範囲	-60~90℃	色	黒
材質	耐候性ナイロン12	入数	100本

耐塩化亜鉛性に優れ、野外の亜鉛めっき鋼板にも使用可能

耐塩化カルシウム性能に優れ、融雪剤、凍結防止剤など使用する地域でも安心!


耐湿性にも優れており、また低温化の屋内外での使用にも適しています。

NETIS(国土交通省新技術情報システム)登録商品です。

登録番号:KT-150105-VE

代替品

	品番	EA475B-370W
	コメント	メーカー、サイズ の若干の違い



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.