

品番：EA475AZ-10

品名：101x2.7mm 結束バンド(耐熱・耐候性/100本)



販売価格	690円(税抜) / 759円(税込)		
カタログ価格	690円(税抜) / 759円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/04/04 19:00現在)		
商品入数	100	販売単位	PK
カタログページ	1116ページ		



#### 仕様

メーカー	ヘラマンタイトン	型番	Z20R-HSW-100
商品名	Zタイ	結束径	φ1~22mm
全長	101mm	幅	2.7mm
厚み	1.0mm	使用温度範囲	-40~+110℃
ループ引張強度	90N(9.18kgf)	材質	66ナイロン
色	黒	入数	100本

優れた耐振動性と耐衝撃性・機械的強度を持ち合わせたプラスチック一体成形品

ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性に優れています

モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適

耐熱・耐候

高温・屋外環境下

ロイドレジスター(LR)船級規格

RoHS適合品

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.