

品番 : EA475B-30

品名 : 300x 7.6mm 結束バンド(耐候性/10本)



販売価格	155円(税抜) / 171円(税込)		
カタログ価格	155円(税抜) / 171円(税込)		
在庫数	最新在庫: 30 (2026/05/17 10:20現在)		
商品入数	10	販売単位	袋
カタログページ	1114ページ		



※本製品は、耐候性に優れたナイロン66素材を使用しています。また、カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。

仕様

全長	300mm	幅	7.6mm
厚み	1.63mm	最大径	73mm
最小径	8mm	ループ引張強度	53kgf
使用温度範囲	-40~85℃	材質	ナイロン66
入数	10本		

カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。

代替品

	品番 EA475B-300 コメント 100本
--	----------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.