

品番：EA475B-300

品名：300x 7.6mm 結束バンド(耐候性/100本)



販売価格	2,860円(税抜) / 3,146円(税込)		
カタログ価格	2,860円(税抜) / 3,146円(税込)		
在庫数	最新在庫: 477 (2026/05/17 10:20現在)		
商品入数	100	販売単位	袋
カタログページ	1114ページ		



※本製品は、耐候性を向上させるために、紫外線吸収剤を配合しております。また、本製品は、燃焼時に黒煙を発生させる可能性があります。ご使用の際は、ご注意ください。

仕様

全長	300mm	幅	7.6mm
厚み	1.63mm	最大径	73mm
最小径	8mm	ループ引張強度	53kgf
使用温度範囲	-40~85℃	材質	ナイロン66
入数	100本		

カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。

代替品

	品番 EA475AT-300 コメント メーカー違い、315x5.7mm 100本
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.