

品番：EA475BD-300

品名：301x 4.8mm 結束バンド` (耐熱性/100本)



販売価格	7,480円(税抜) / 8,228円(税込)		
カタログ価格	7,480円(税抜) / 8,228円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/26 15:36現在)		
商品入数	100	販売単位	pk
カタログページ			



仕様

メーカー	ヘラマンタイトン	型番	T60R-HR
商品名	MSタイ(46ナイロン)	結束径	φ 1.5~80mm
全長	301mm	幅	4.8mm
厚み	1.5mm	ループ引張強度	270N(27.5kgf)
使用温度範囲	-40℃~130℃	材質	46ナイロン
カラー	ベージュ	入数	100本

66ナイロンより高い耐熱特性を持ち、また耐油性にも優れた46ナイロン製。

130℃までの高温環境下で使用可能

UL難燃グレード UL94V-2

RoHS対応品

※常時使用温度範囲内において樹脂中の耐熱剤の状態により色調が変化します

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.